



HI464

Commutateur 4 pôles 1600A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'isolation	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	1600 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	78 kA
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	100 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V en AC1	1053000 W
-----------------------------------	-----------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de pôles	4P

Dimensions

Hauteur	288 mm
Largeur	598 mm
Profondeur	375 mm

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	488 W
-----------------------------------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	6x 185 mm ²
---	------------------------