




HI452

Conmutador I-O-II de 4x160A para accionamiento frontal

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U_i	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	8000 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
Corriente asignada de corta duración admisible I_{cw} 1s IEC 60947	12 kA
Poder de corte condicional I_{cc} con fusibles gl-gG	100 kA

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1	105000 W
---	----------

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Mando rotativo largo
Tipo de polo	4P

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	9 - 9,9 Nm
------------------------	------------

Dimensiones

Altura	135 mm
Anchura	251 mm
Profundidad	218 mm

Controles e indicadores

Accionamiento motorizado integrado	No
------------------------------------	----

Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP00
-------------------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Capacidad

Número de módulos	8,5
-------------------	-----

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	12,80 W
--	---------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	35 - 95 mm ²
---	-------------------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí