




HI464

Otočný přepínač 4P In=1600 A

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	12000 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1600 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	78 kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	100 kA

Výkon

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	1053000 W
--	-----------

Architektura

Počet pólů	4
Řídící/ovládací prvek	Dlouhá otočná rukojeť
Typ pólu	4P

Rozměry

Výška	288 mm
Šířka	598 mm
Hloubka	375 mm

Ovládací prvky a indikátory

Integrovaný motorový pohon	Ne
----------------------------	----

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	488 W
--	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez plného vodiče	6x 185 mm ²
----------------------	------------------------