



HI451

Omschakelaar blokvorm 4-polig 125 A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	800 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	8000 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
Nominale kortduurbestendigheid I_{cw} IEC 60947	12 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I_{cc} met gl-gG-zekeringen	100 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
----------------------------------	---------

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaihendel
Pooltype	4P

Installatie, montage

Aandraaimoment	9 - 9,9 NM
----------------	------------

Afmetingen

Hoogte	135 mm
Breedte	251 mm
Diepte	218 mm

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Capaciteit

Aantal modules	8,5
----------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	7,60 W
----------------------------------	--------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 50 mm ²
---------------------------------	-------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----