




HI451

Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 125A, 4п

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U_i	800 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	8000 V

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
Номинальний струм короточасної витримки I_{cw} згідно з IEC 60947	12 kA
Номинальний умовний короткозамикальний струм I_{cc} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	100 kA

Потужність

Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	82000 W
--	---------

Архітектура

Кількість полюсів	4
Тип полюса	4P

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	9 - 9,9 Nm
--------------------------------	------------

Розміри

Висота	135 mm
Ширина	251 mm
Глибина	218 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
-----------------------------------	------

Ємність

Кількість модулів	8,5
-------------------	-----

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	7,60 W
--	--------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 - 50 mm ²
---	-------------------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----