




HI458

Inversor comando manual 4 Pólos 630A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp}	12000 V

Corrente elétrica

Corrente nominal	630 A
Corrente nominal de resistência de curta duração I_{cw} IEC60947	17 kA
Corrente nominal condicional de curto-circuito I_{cc} com fusíveis gl-gG	50 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	414000 W
--	----------

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de órgão de comando	Pega rotativa comprida
N.º de polos	4P

Dimensões

Altura	260 mm
Largura	379 mm
Profundidade	295 mm

Controlos e indicadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Capacidade

Número de módulos	12
-------------------	----

Potência

Potência total dissipada em IN	129,60 W
--------------------------------	----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	2x 185 mm ²
---------------------------------------	------------------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----