



HI458

Reservkraftsomkopplare 630A 4P

Tekniska egenskaper

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	12000 V

Elektrisk ström

Märkström	630 A
Märkkorttidsström I_{cw} IEC 60947	17 kA
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	50 kA

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	414000 W
--	----------

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Långt vridhandtag
Antal poler	4P

Dimensioner

Höjd	260 mm
Bredd	379 mm
Djup	295 mm

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	129,60 W
--	----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area solid ledare	2x 185 mm ²
-------------------	------------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----