Fiche technique du produit
TYF642F



TYF642F

Module 2 sorties ventilo-convecteur 10A NO

Caractéristiques techniques

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
Tension auxiliaire	230 - 230 V

Courant électrique

Courant de commutation max.	10 A

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 4 mm^2
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 4 mm^2

Dimensions

Largeur en modules	4

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis

Conformité Data Act

Génère des données	Oui
Types de données	Informations de base Commande du ventilo-convecteur Scènes
Formats de données	KNX (TP)
Volume de données journalier estimé	10 KB - 100 KB
Génération de données en temps réel	Oui
Données stockées sur l'appareil	Non

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui