



HI454

Commutateur 4 pôles 250A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	12000 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	15 kA
Courant court-circuit Icc avec fusible gl-gG	50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	164000 W
-----------------------------------	----------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de pôles	4P

Dimensions

Hauteur	160 mm
Largeur	312 mm
Profondeur	218 mm

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	No
-----------------------------	----

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	10
-------------------	----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	23,60 W
-----------------------------------	---------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	95 - 150 mm ²
-----------------------------------------	--------------------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----