



LLD132

## NH1-NR3P-LLD, 3WV250-5S, av SKL

### Tekniska egenskaper

#### Säkring

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Säkringsstorlek | NH1 |
|-----------------|-----|

#### Arkitektur

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 3 |
|-------------|---|

#### Elektrisk ström

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Märkström                                   | 250 A |
| Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B | 250 A |

#### Installation, montering

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominellt åtdragningsmoment | 15 - 15 Nm |
|-----------------------------|------------|

#### Uthållighet

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) | 200  |
| Mekanisk livslängd (omkopplingar)         | 1400 |

#### Ström

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 82 W |
|--------------------------------------------|------|

#### Anslutning

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Area solid ledare    | 95 mm <sup>2</sup> |
| Area flexibel ledare | 95 mm <sup>2</sup> |

#### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 74,50 mm |
| Bredd | 280 mm   |
| Längd | 590 mm   |

#### Spänning

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>     | 1000 V |
| Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub> | 8000 V |

#### Kabel

|                        |      |
|------------------------|------|
| Läge för kabelinföring | Sida |
|------------------------|------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |