



HI454

Omschakelaar blokvorm 4-polig 250 A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	12000 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom	250 A
Nominale piekstroombestendigheid I_{cw} IEC60947	15 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I_{cc} met gl-gG-zekeringen	50 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	164000 W
----------------------------------	----------

Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaigreep
Pooltype	4P

Afmetingen

Hoogte	160 mm
Breedte	312 mm
Diepte	218 mm

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Capaciteit

Aantal modules	10
----------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	23,60 W
----------------------------------	---------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	95 - 150 mm ²
---------------------------	--------------------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja