



HI454

### Commutateur 4 pôles 250A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |

##### Courant électrique

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                              | 250 A |
| Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947 | 15 kA |
| Courant court-circuit avec fusible gl-gG             | 50 kA |

##### Puissance

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance d'emploi à 400 V en AC1 | 164000 W |
|-----------------------------------|----------|

##### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Nombre de pôles           | 4                       |
| Type d'organe de commande | Poignée rotative longue |
| Type de pôles             | 4P                      |

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 160 mm |
| Largeur    | 312 mm |
| Profondeur | 218 mm |

##### Commandes et indicateurs

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Commande motorisée intégrée | Non |
|-----------------------------|-----|

##### Cache, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP00 |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 10 |
|-------------------|----|

##### Puissance

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 23.60 W |
|-----------------------------------|---------|

##### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 95 - 150 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |