




HI453

### Przełącznik zasilania I-0-II 4P 200A

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$    | 800 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$ | 8000 V |

##### Prąd elektryczny

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy                                                     | 200 A |
| Znamionowy prąd krótkotrwały $I_{cw}$ IEC 60947                     | 12 kA |
| Znamionowy prąd zwarciový warunkowy $I_{cc}$ z bezpiecznikami gI-gG | 50 kA |

##### Moc

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1 | 131000 W |
|------------------------------------------|----------|

##### Architektura

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Liczba biegunów             | 4                      |
| Element sterujący/obsługowy | Długa dźwigniaobrotowa |
| Układ biegunów              | 4P                     |

##### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 135 mm |
| Szerokość | 251 mm |
| Głębokość | 218 mm |

##### Elementy sterujące i wskaźniki

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
|---------------------------|-----|

##### Pokrywa, drzwi

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z mechanizmem ryglującym | Tak |
|--------------------------|-----|

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP00 |
|------------------------------------|------|

##### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 16,40 W |
|----------------------------------------------|---------|

##### Rodzaj połączenia

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 50 - 120 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------------|