



HI452

## Przełącznik zasilania I-0-II 4P 160A

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$    | 800 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$ | 8000 V |

#### Prąd elektryczny

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy                                                     | 160 A  |
| Znamionowy prąd krótkotrwały $I_{cw}$ IEC 60947                     | 12 kA  |
| Znamionowy prąd zwarciový warunkowy $I_{cc}$ z bezpiecznikami gI-gG | 100 kA |

#### Moc

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1 | 105000 W |
|------------------------------------------|----------|

#### Architektura

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Liczba biegunów             | 4                      |
| Element sterujący/obsługowy | Długa dźwigniaobrotowa |
| Układ biegunów              | 4P                     |

#### Instalacja, montaż

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominalny moment dokręcania | 9 - 9,9 Nm |
|-----------------------------|------------|

#### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 135 mm |
| Szerokość | 251 mm |
| Głębokość | 218 mm |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
|---------------------------|-----|

#### Pokrywa, drzwi

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z mechanizmem ryglującym | Tak |
|--------------------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP00 |
|------------------------------------|------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Pojemność

|                |     |
|----------------|-----|
| Liczba modułów | 8,5 |
|----------------|-----|

#### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 12,80 W |
|----------------------------------------------|---------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -20 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Rodzaj połączenia

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 35 - 95 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|-------------------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH - bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |