




HI452

Reservkraftsomkopplare 160A 4P

Tekniska egenskaper

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	800 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	8000 V

Elektrisk ström

Märkström	160 A
Märkkorttidsström I_{cw} IEC 60947	12 kA
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	100 kA

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	105000 W
--	----------

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Långt vridhandtag
Antal poler	4P

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	9 - 9,9 Nm
-----------------------------	------------

Dimensioner

Höjd	135 mm
Bredd	251 mm
Djup	218 mm

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	8,5
---------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	12,80 W
--	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area solid ledare	35 - 95 mm ²
-------------------	-------------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja