




SRT01255A

## Klapp-Stromwandler SC1 125/5A 0,7VA Klasse 1

### Technische Eigenschaften

#### Funktionen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Genauigkeitsklasse | 1 |
|--------------------|---|

#### Leistung

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Leistung                              | 0,70 VA |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1,91 W  |

#### Abmessungen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Durchmesser der Öffnung | 18,50 mm |
| Höhe                    | 72,70 mm |
| Breite                  | 44,50 mm |
| Tiefe                   | 62,20 mm |
| Höhe der Öffnung        | 11 mm    |
| Breite der Öffnung      | 18,50 mm |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Spannung

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Isolationsspannung $U_i$ | 3000 V |
|--------------------------|--------|

#### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -20 - 55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 70 °C |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Elektrischer Strom

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximalstrom Primärseite   | 125 A |
| Maximalstrom Sekundärseite | 5 A   |

#### Installation, Montage

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Montage auf | DIN Schiene<br>Montageplatte |
|-------------|------------------------------|