



ADR470H

**differenziale magn. accessoriabile 4P 30mA A HI 20A 10kA C 4 M**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	20 A
Sensibilità $I_{\Delta n}$	30 mA
Potere di interruzione nominale $I_{cn}$ a 400 V AC secondo IEC 60898-1	10 kA
Corrente nominale a -25 °C	23,80 A
Corrente nominale a -20°C	23,50 A
Corrente nominale a -15 °C	23,20 A
Corrente nominale a -10 °C	22,90 A
Corrente nominale a -5 °C	22,50 A
Corrente nominale a 0°C	22,20 A
Corrente nominale a 5 °C	21,80 A
Corrente nominale a 10 °C	21,50 A
Corrente nominale a 15 °C	21,10 A
Corrente nominale a 20°C	20,80 A
Corrente nominale a 25 °C	20,40 A
Corrente nominale a 30 °C	20 A
Corrente nominale a 35 °C	19,60 A
Corrente nominale a 40°C	19,10 A
Corrente nominale a 45°C	18,60 A
Corrente nominale a 50°C	18,20 A
Corrente nominale a 55 °C	17,70 A
Corrente nominale a 60 °C	17,20 A

**Architettura**

Curva	C
Posizione del neutro	Sinistra Destra
Numero di poli	4P
Numero di poli protetti	4

**Numero di moduli**

Numero di moduli	4
------------------	---

**Protezione**

Tipo di corrente residua	A HI
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

**Condizioni di impiego**

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale $Ui$	500 V
Rigidità dielettrica	2 kV
Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$	4000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3

**Principali caratteristiche elettriche**

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	10 kA
--	-------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2 - 2 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2 - 2 Nm

**Frequenza**

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Connessione**

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 25 mm <sup>2</sup>

**Connessione**

Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 25 mm <sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	2 - 2 Nm
Possibilità di montaggio a 360°	Si

**Condizioni d'uso**

Classe di limitazione di energia I <sup>2</sup> t	3
Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C

**Serie**

Altezza	84 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	70 mm

**Installazione, montaggio**

Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect

**Potenza**

Potenza dissipata totale	11,70 W
--------------------------	---------

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----