# Fiche technique du produit
TYB708D




TYB708D

**Interface uniserselle 8 entrées/sorties**

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Réglages** | |
| Modes de configuration supportés | ETS |
| **Courant électrique** | |
| Nombre de circuits d'entrée | 8 |
| **Connectivité** | |
| Avec système bus radio-KNX | Non |
| **Equipement** | |
| Tension du signal externe nécessaire | Oui |
| Fréquence radio bidirectionnelle | Non |
| Avec batterie | Non |
| **Installation, montage** | |
| Montage sur | Encastré |
| **Éclairage** | |
| Contrôle des LED | Oui |
| **Matière** | |
| Couleur | Noir |
| Code RAL | 9005 |
| **Sécurité** | |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| **Conditions d'utilisation** | |
| Température de service | -5 - 45 °C |
| **Câble** | |
| Longueur du câble | 10 m |
| **Tension** | |
| Tension d'entrée | 20 - 20 V |
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |
| Type de tension d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation du système | 30 V DC Via le bus |
| **Dimensions** | |
| Profondeur | 32 mm |
| **Textes** | |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
| **Durabilité** | |
| REACh-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |