




TYA661AN



KNX universele zelflerende dimmer 1x 300 W

Technische karakteristieken

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Ingangsspanning	230 - 230 V
Systeemspanning	30 V DC via bus
Hulpspanning	230 - 230 V

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	2,30 mA
---	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm ²

Uitrusting

Aantal uitgangen	1
------------------	---

Verlichting

Vermogen led-lamp	60 W
-------------------	------

Uitrusting

Type dimmer	Dimactor
-------------	----------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	300 W
Vermogen gloeilamp	300 - 300 W
Dimvermogen	300 - 300 W

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
Type connector/stekker	Quickconnect

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	60 - 60 W
------------------------	-----------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Teksten

Zekering	Oververhittingsbeveiliging (aanduiding door led) Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend Minimale/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instelbaar
Functie	Programmeerfunctie voor geoptimaliseerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakelbaar
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Etiketgeving	Groot tekstveld
Beveiliging	Met oververhittings-, overbelastings- en kortsluitbeveiliging

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----