



SRI03005

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 413 300/5A 5VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

1

Puissance

Puissance

5 VA

Puissance dissipée totale sous IN

3 W

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

28 mm

Hauteur

78 mm

Largeur

60 mm

Profondeur

30 mm

Hauteur de l'ouverture

28 mm

Largeur de l'ouverture

40 mm

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 40 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1.5 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 6 mm²

Sécurité

Indice de protection IP

IP10

Courant électrique

Courant Max au primaire

300 A

Courant Max au secondaire

5 A

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Platine de fixation

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui