
Fiche technique du produit
SRT01255A



SRT01255A

Transformateur de Courant ouvrant SC1 125/5A 0,7VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions	
Classe de précision	1
Puissance	
Puissance	0,70 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1,91 W
Dimensions	
Diamètre de l'ouverture	18,50 mm
Hauteur	72,70 mm
Largeur	44,50 mm
Profondeur	62,20 mm
Hauteur de l'ouverture	11 mm
Largeur de l'ouverture	18,50 mm
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension	
Tension nominale de tenue à la fréquence de puissance (r.m.s)	3000 V
Tension maxi d'utilisation	720 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-40 - 65 °C
Température de stockage/transport	-20 - 70 °C
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Classe d'isolation	H
Courant électrique	
Courant max au primaire	125 A
Courant Max au secondaire	5 A
Installation, montage	
Montage sur	Rail DIN Platine de fixation
Courant électrique	
Courant assigné nominal	125 A
Courant nominal thermique continu	1,2*Ipr
Courant thermique nominal de courte durée (Ith/1s)	60*Ipr
Courant limite dynamique	2.5*Ith
Facteur de limite de surintensité	FS 5