
Scheda tecnica del prodotto
SRT01255A



SRT01255A

Trasf. di Corrente apribile SC1 125/5A 0,7VA Classe 1 18,5mm - Lungh. cavo 2m

Caratteristiche tecniche

Funzioni	
Classe di precisione	1
Potenza	
Potenza	0,70 VA
Potenza dissipata totale	1,91 W
Serie	
Diametro di apertura	18,50 mm
Altezza	72,70 mm
Larghezza	44,50 mm
Profondità	62,20 mm
Altezza di apertura	11 mm
Larghezza dell'apertura	18,50 mm
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Condizioni di impiego	
Tensione di resistenza nominale	3000 V
Tensione di esercizio massima	720 V
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-40 - 65 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 70 °C
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Classe d'isolamento	H
Corrente	
Corrente primaria nominale (Ipr)	125 A
Corrente secondaria nominale (Isr)	5 A
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Guida DIN Piastra di montaggio
Corrente	
Corrente nominale	125 A
Corrente massima permanente di riscaldamento	1,2*Ipr
Corrente termica nominale di breve durata (Ith/1s)	60*Ipr
Corrente nominale dinamica	2.5*Ith
Fattore di limitazione sovratensione	FS 5