



TYB708D



KNX Interfejs uniwersalny 8-krotny komfort p/t, czarny

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	8
----------------------------	---

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie	Tak
------------------------------	-----

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
-------------------------------------	-----

Z baterią	Nie
-----------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Oświetlenie

Do sterowania LED	Tak
-------------------	-----

Materiały

Kolor	Czarny
-------	--------

Kod RAL	9005
---------	------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Kabel

Długość kabla	10 m
---------------	------

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	20 - 20 V
-----------------------------	-----------

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Typ napięcia zasilania	DC
------------------------	----

Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę
----------------------------	----------------------------

Wymiary

Głębokość	32 mm
-----------	-------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----