



BD325N

## Aardlekelement 3-polig 25 A 30 mA klasse A

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nominale spanning $U_e$              | 230 - 400 V |
| Nominale isolatiespanning $U_i$      | 500 V       |
| Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$ | 4000 V      |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Stroom / temperatuur

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nominale aardlekstroom $I_{dn}$ | 30 mA |
| Nominale stroom                 | 25 A  |

#### Uitvoering

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Aantal polen          | 3      |
| Positie N-aansluiting | Rechts |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

#### Installatie, montage

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Aandraaimoment                    | 2,20 - 2,20 NM |
| Aandraaimoment aansluitklem onder | 2,20 - 2,20 NM |

#### Aansluitmogelijkheden

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte |
|--------------------------------------------------------|----------------|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 70 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Diepte  | 92 mm |