



HDA025L

Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	25 A
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć I _{cu} pri 400V AC IEC 60947-2	18 kA
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć I _{cu} pri 240V AC IEC 60947-2	25 kA
Nazivna servisna prekidna moć I _{cs} pri 230V AC po IEC 60947-2	25 kA
Nazivna servisna prekidna moć I _{cs} pri 400V AC po IEC 60947-2	18 kA
Nazivna struja 0°C prema standardu IEC 60947	29,30 A
Nazivna struja 10°C prema standardu IEC 60947	29,30 A
Nazivna struja 15°C prema standardu IEC 60947	28,80 A
Nazivna struja 20°C prema standardu IEC 60947	28,30 A
Nazivna struja 25°C prema standardu IEC 60947	27,70 A
Nazivna struja 30°C prema standardu IEC 60947	27,20 A
Nazivna struja pri 35°C u skladu sa standardom IEC 60947	26,70 A
Nazivna struja pri 40°C u skladu sa standardom IEC 60947	26,10 A
Nazivna struja 45°C prema standardu IEC 60947	25,50 A
Nazivna struja 50°C prema standardu IEC 60947	25 A
Nazivna struja 55°C prema standardu IEC 60947	24,40 A
Nazivna struja 5°C prema standardu IEC 60947	28,80 A
Nazivna struja pri 60°C u skladu sa standardom IEC 60947	23,70 A
Nazivna struja 65°C prema standardu IEC 60947	23,10 A
Nazivna struja 70°C prema standardu IEC 60947	22,50 A

Arhitektura

Broj polova	3
Kontrolni/radni element	Okretna preklopna tipka
Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano
Neutralan položaj	Bez neutralnog voda

Okidanje

Odzivno vrijeme prilikom otvaranja	10 ms
------------------------------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	8000 V
Nazivni izolacijski napon U _i	690 V

Funkcije

Zaštitna/trip jedinica	TM F/F
------------------------	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I _N	13,70 W
---	---------

Izdržljivost

Električna izdržljivost u broju ciklusa	10000
Broj mehaničkih operacija	20000

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP4X
-------------------------------	------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	4 - 70 mm ²
Presjek krutog provodnika	4 - 95 mm ²

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Prednja strana
-----------------------------	----------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Postavke

	1
	1

Dimenzije

Visina	130 mm
Širina	75 mm
Dubina	68 mm

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu	Da
-----------------------	----

Glavne električne karakteristike

Trip vrijeme magnetne zaštite	0 - 0 ms
-------------------------------	----------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da