



20346089

## Q.x - termóst. chão c/ON/OFF, branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tipo de órgão de comando | Rotativo |
|--------------------------|----------|

#### Corrente elétrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corrente nominal           | 10 A |
| Corrente máx. de comutação | 10 A |

#### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 230 - 230 V |
|----------------|-------------|

#### Alimentação

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tensão de alimentação | 230 V CA |
|-----------------------|----------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Modo de configuração

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Temperatura pré-regulada conforto | 10 - 50 °C |
|-----------------------------------|------------|

#### Materiais

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cor        | Branco            |
| Código RAL | 9010              |
| Acabamento | Aveludado         |
| Material   | Metal<br>Plástico |
| Tratamento | Sem tratamento    |

#### Dimensões

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 71 mm   |
| Largura      | 71 mm   |
| Profundidade | 54,5 mm |

#### Ecrã

|             |     |
|-------------|-----|
| Com display | Não |
|-------------|-----|

#### Equipamento

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Diferença de temperatura de comutação | 1 K                                       |
| Tipo de termóstato                    | Regulador de aquecimento de piso radiante |
| Tipo de sonda                         | Sonda de aquecimento de piso radiante     |

#### Conexão

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo de contactos | 1NA |
|-------------------|-----|

#### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Compatibilidade

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Tipo de controlo de climatização | Aquecimento |
|----------------------------------|-------------|

#### Condições de utilização

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Classe de eficiência energética | I (1%) |
|---------------------------------|--------|

#### Texto

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Modo de instalação   | Sem garras de expansão               |
| Tipo de ligação      | Com terminais de encaixe             |
| Recirculação térmica | Com retorno térmico                  |
| Impressão            | Com gravação                         |
| Ligação              | Com ligação separada para crepúsculo |

Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |