



47087009



**K.1/K.5 - Schuko diferenc. 30mA, branco**

**Características técnicas**

**Tensão**

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

**Corrente elétrica**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

**Frequência**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Materiais**

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Branco         |
| Código RAL | 9010           |
| Acabamento | Brilhante      |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

**Dimensões**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Altura                   | 71 mm    |
| Largura                  | 71 mm    |
| Número de unidades       | 1        |
| Profundidade da montagem | 31,90 mm |

**Instalação, montagem**

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

**Conetividade**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso                         |
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso<br>Montagem com garras |

**Equipamento**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

**Segurança**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK07 |
| Índice de proteção IP        | IP20 |

**Funções**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

**Identificação**

|               |     |
|---------------|-----|
| Com impressão | Não |
|---------------|-----|

**Texto**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Tampa    | Placa de cobertura central      |
| Proteção | Proteção de contacto aprimorada |

**Texto**

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo de ligação | Com terminais de encaixe                                       |
| Tipo            | Tipo A para correntes alternadas e correntes diretas pulsantes |

**Adequado para**

K.x

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |