



HW4P312DE

**ACB HW4 120kA 1250A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzw. sentinel Energy**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy                                                         | 1250 A |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 120 kA |
| Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2    | 100 kA |
| Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2    | 100 kA |

**Wytrzymałość**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 20000 |
|-----------------------------------------|-------|

**Sprzęt**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | 6 |
|-----------------------------------------|---|

**Napięcie**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 1000 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 12000 V |
| Typ napięcia zasilania           | AC      |

**Rezystancja**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Rezystancja wewnętrzna | 13 $\mu\Omega$ |
|------------------------|----------------|

**Architektura**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Liczba biegunów            | 3       |
| Typ konstrukcji urządzenia | Wysuwny |
| Układ biegunów             | 3P3D    |

**Moc**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 50,40 W |
|----------------------------------------------|---------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |