




GS20119001

Ecoline contactdoos 45° 2-voudig, Wago, frontmontage, wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Crème
RAL-code	9001
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	50 mm
Diepte	54 mm
Aantal eenheden	2

Aansluiting

Type connector/steker	Wago Winsta
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm ²

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
Montage/aansluitpositie	Front

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Uitgerust met	2x contactdozen
---------------	-----------------

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging

Afbeeldingen | tekeningen

