



WXF160N

GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. NIGHT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 - 250 V
-----------------	-------------

Τάση εξόδου	5 - 5 V
-------------	---------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Night
-------	-------

Κωδικός RAL	9005
-------------	------

Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
----------------------	------------------

Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
-------	--------------------

Μεταχείριση	Βερνίκι
-------------	---------

Διαστάσεις

Ύψος	45 mm
------	-------

Πλάτος	45 mm
--------	-------

Αριθμός μονάδων	1
-----------------	---

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
--------------------------------------	-------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
-----------------	----------------------------

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
--------------------------------	--------

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
----------------------------------	-----

Με καπάκι	Όχι
-----------	-----

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
--	-----

Με LED σηματοδότησης	Όχι
----------------------	-----

με κλειδαριά	Όχι
--------------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
---------------------	-----

Αντοχή σε κρούση IK	IK05
---------------------	------

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21
---------------------------	------

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
----------------------------	-----

Φωτιζόμενο	Όχι
------------	-----

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
---------	-----------------

Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
---------	------------------

Ασφάλεια	προστασία για παιδιά
----------	----------------------

Κατάλληλο για

Hager gallery	
---------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι