




382610



Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 AX (100W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 70.80 x 70.80 mm

Vestavěná hloubka 31 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Architektura

Řídící/ovládací prvek Klíč

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování
Bez rozpěrných přichytek

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Způsob zapojení 2pólový spínač/přepínač

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano