

**Komplettschrank 1ZP/VF-6rh,eHZ,950x550x160mm,IP44,SKII,2-feld,Ausf.:Mitteld.**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Höhe                       | 950 mm   |
| Breite                     | 550 mm   |
| Tiefe                      | 160 mm   |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 5 mm |
| Höhe Sammelschiene         | 12 mm    |

**Ausstattung**

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                          | 2 |
| Anzahl Zählerplätze <=63 A             | 1 |
| Anzahl Zählerplätze >=80 A             | 0 |
| Anzahl der Leerplätze                  | 1 |
| Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)         | 1 |
| Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE    | 0 |
| Anzahl Reihen                          | 6 |
| Anzahl Sammelschienenenddurchführungen | 2 |

**Sicherheit**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |

**Konnektivität**

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

**Abdeckung, Tür**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Farbe      | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010     |

**Netzform**

|          |      |
|----------|------|
| Netzform | TN-S |
|----------|------|

**Kapazität**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Verteilerfeld | 1 |
|----------------------|---|

**Anschluss**

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung  | 10 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung | 10 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der RJ45 Anschlüsse                 | 0                       |
| Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld     | Horizontal              |

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 5 |
|-----------|---|

Abbildungen | Zeichnungen

