



FP91TN2

univers Obudowa naścienna IP44/I 1400x300x205

Właściwości techniczne

Wymiary

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 1400 mm |
| Szerokość               | 300 mm  |
| Głębokość               | 205 mm  |
| Grubość ścianki bocznej | 1 mm    |

Bezpieczeństwo

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP44             |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji I |
| Odporność na uderzenie IK          | IK09             |

Sprzęt

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie        | 1 |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 2 |

Instalacja, montaż

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Sposób montażu                   | Montaż ścienny |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie            |

Materiały

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kolor    | Czysta biel        |
| Kod RAL  | 9010               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal               |

Sprzęt

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba rzędów | 9 |
|---------------|---|

Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 250 A |
|-----------------|-------|

Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|