



85146177



## KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Met bussysteem KNX RF | Ja |
|-----------------------|----|

#### Samenstelling

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal kanalen | 4 |
|----------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Bedrijfscyclus zender | 1 % |
|-----------------------|-----|

#### Aansluitmogelijkheden

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ontvanger categorie | 2 |
|---------------------|---|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Materiaal

|       |           |
|-------|-----------|
| Kleur | Aluminium |
|-------|-----------|

#### Teksten

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging |
|-------------|--------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie | Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/<br>omlaag<br>Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd<br>Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|