



11461404

#### B.7 Płytką czołowa do łącznika ciągłowego alu

##### Właściwości techniczne

###### Architektura

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Element sterujący/obsługowy | Cięgno |
|-----------------------------|--------|

###### Materiały

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Kolor                   | Aluminium                  |
| Kod RAL                 | 9006                       |
| Wykończenie powierzchni | Mat                        |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne   |
| Obróbka                 | Stan surowy<br>Lakierowany |

###### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 55,50 mm |
| Szerokość | 55,50 mm |
| Głębokość | 24,50 mm |

###### Łączność

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rodzaj montażu | Montaż zaciskowy |
|----------------|------------------|

###### Sprzęt

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Przeziernik / kontrolka | Nie |
|-------------------------|-----|

###### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

###### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

###### Dodatkowe informacje

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Nadruk | Płytką czołowa centralny bez nadruku |
| Montaż | Mocowanie zaciskowe                  |

###### Odpowiednie do

|            |  |
|------------|--|
| Berker B.x |  |
|------------|--|

###### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |