




382610



Int./conm. con llave

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 16 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Acabado de la superficie Mate

Material Metal
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 70.80 x 70.80 mm

Profundidad del montaje 31 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Arquitectura

Elemento de control/operación Llave

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada
Sin garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Modo conmutación 2 polos desconexión/inversor

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí