



HIC406A

Commutatore manovra motorizzato, modulo trasferimento automatico 4P 63A 18.5M

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	380 - 415 V
--------------------------------	-------------

Corrente

Corrente nominale	63 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG	50 kA

Potenza

Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1	41000 W
---	---------

Architettura

Numero di poli	4
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata

Compatibilità

Adatto per guida DIN	Sì
Idoneo per quadro di distribuzione	Sì

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN Piastra di montaggio
--------------	-----------------------------------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì