



LNH080M3

## Mespatroon NH0 80 A 500 V gG combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

#### Zekering

|                  |     |
|------------------|-----|
| Zekeringsgrootte | NH0 |
|------------------|-----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kenmerken zekering | gG |
|--------------------|----|

#### Spanning

|              |    |
|--------------|----|
| Type voeding | AC |
|--------------|----|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 500 - 500 V |
|----------------------|-------------|

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|--------------------------------|-------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 80 A |
|-----------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------|--------|

#### Vermogen

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 8 W |
|----------------------------------|-----|

#### Afmetingen

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 125 mm |
|--------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 30 mm |
|---------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Diepte | 61 mm |
|--------|-------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|