



HIC408A

Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 80A 400V

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	380 - 415 V
---	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} mit gl-gG Sicherung	50 kA
--	-------

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	52000 W
---	---------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Gerätebauform	Festeinbau
---------------	------------

Kompatibilität

Geeignet für DIN Schiene	Ja
--------------------------	----

Geeignet für Verteilereinbau	Ja
------------------------------	----

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene Montageplatte
-------------	------------------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----