



VD108TD

## COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X8M ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Ονομαστική τάση | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Όχι |
|-------------------------------|-----|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------|---------------------|

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

#### Εξοπλισμός

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός ραγών | 1 |
|---------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| Αριθμός σειρών | 1 |
|----------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος | 1 |
|----------------------------|---|

|              |     |
|--------------|-----|
| με κλειδαριά | Όχι |
|--------------|-----|

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου | Ναι |
|----------------------------------------|-----|

#### Χωρητικότητα

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 8 |
|-------------------|---|

#### Λειτουργίες

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Με εισόδους αγωγών | Ναι |
|--------------------|-----|

#### Διαστάσεις

|      |        |
|------|--------|
| Ύψος | 170 mm |
|------|--------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Πλάτος | 170,50 mm |
|--------|-----------|

|       |       |
|-------|-------|
| Βάθος | 91 mm |
|-------|-------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1 |
|-------------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Αριθμός κλειδαριών | 0 |
|--------------------|---|

#### Διαστάσεις

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 8 |
|-------------------------|---|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                  |     |
|------------------|-----|
| Με διάφανη πόρτα | Ναι |
|------------------|-----|

#### Υλικά

|       |          |
|-------|----------|
| Υλικό | Πλαστικό |
|-------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Κωδικός RAL | 9010 |
|-------------|------|

|       |       |
|-------|-------|
| Χρώμα | Λευκό |
|-------|-------|

#### Εξοπλισμός

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Ναι |
|-----------------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Έχει πλάκα τοποθέτησης | Όχι |
|------------------------|-----|

#### Υλικά

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία | Όχι |
|-------------------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Κλάση προστασίας | Κατηγορία μόνωσης II |
|------------------|----------------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP40 |
|---------------------------|------|

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Τύπος κλειδώματος | Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά |
|-------------------|------------------------------------------------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Glow wire test | 750 °C |
|----------------|--------|

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|