



LNH2025MK

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 25A Kombimelder spannungsfreie Griffflasche

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

gG

Sicherung

Sicherungsgröße

NH2C

Sicherungscharakteristik

gG

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

500 - 500 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

500 - 500 V

Elektrischer Strom

Nennstrom

25 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Ja

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

0,12 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

2,40 W

Abmessungen

Höhe

150 mm

Breite

39 mm

Tiefe

72,5 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja