



HIC412A

Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x125A

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V
---------------------------------------	-------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
Poder de corte condicional Icc con fusibles gl-gG	50 kA

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1	82000 W
---	---------

Arquitectura

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Compatibilidad

Adecuado para perfil DIN	Sí
Adecuado para cuadro de distribución	Sí

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN Placa de fijación
------------	---------------------------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí