



SRA00505

Transformador de intensidad 50/5A

Características técnicas

Funciones

Clase de precisión	1
--------------------	---

Potencia

Potencia	1,50 VA
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0,50 W

Dimensiones

Diámetro de la abertura	20 mm
Altura	78 mm
Anchura	60 mm
Profundidad	30 mm
Altura de la abertura	20 mm
Anchura de la abertura	20 mm

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	3000 V
------------------------------------	--------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 40 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1.5 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 6 mm ²

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP10
-------------------------------------	------

Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria	50 A
Máx. intensidad del secundario	5 A

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN Placa de fijación
------------	---------------------------------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí