



SRA00505

Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG213, 50/5A, 1.5BA, клас-1

#### Технічні характеристики

##### Функції

|               |   |
|---------------|---|
| Клас точності | 1 |
|---------------|---|

##### Потужність

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Потужність                                             | 1,50 VA |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 0,50 W  |

##### Розміри

|                |       |
|----------------|-------|
| Діаметр отвору | 20 mm |
| Висота         | 78 mm |
| Ширина         | 60 mm |
| Глибина        | 30 mm |
| Висота отвору  | 20 mm |
| Ширина отвору  | 20 mm |

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

##### Напруга

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Номінальна напруга ізоляції $U_i$ | 3000 V |
|-----------------------------------|--------|

##### Умови використання

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Робоча температура                       | -40 - 40 °C |
| Температура зберігання / транспортування | -40 - 40 °C |

##### Під'єднання

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP10 |
|-----------------------------------|------|

##### Електричний струм

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Макс. інтенсивність первинного струму | 50 A |
| Макс. інтенсивність вторинного струму | 5 A  |

##### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Без галогену        | Yes |
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |