



LLK125

NH3-NR3P-LLK,3transf.cour.600-5S,1Make+1Break,el.fuse mon.,connecteuronn.

### Caractéristiques techniques

#### Fusible

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Taille de l'élément fusible | NH3 |
|-----------------------------|-----|

#### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 3 |
|-----------------|---|

#### Courant électrique

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                         | 630 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B | 630 A |

#### Installation, montage

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Couple de serrage | 30 - 30 Nm |
|-------------------|------------|

#### Endurance

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 200 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 800 |

#### Puissance

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 295 W |
|-----------------------------------|-------|

#### Raccordement

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 95 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble souple | 95 mm <sup>2</sup> |

#### Dimensions

|          |           |
|----------|-----------|
| Hauteur  | 149.50 mm |
| Largeur  | 280 mm    |
| Longueur | 590 mm    |

#### Tension

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |

#### Câble

|                 |      |
|-----------------|------|
| Entrée de câble | Côté |
|-----------------|------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |