



VD108TF

### Coffret saillie 1 rangée 8 mod avec porte transparente

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

##### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage sur                 | En saillie |

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 1   |
| Nombre de rangées         | 1   |
| Nombre de travée de large | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 8 |
|-------------------|---|

##### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

##### Dimensions

|            |           |
|------------|-----------|
| Hauteur    | 170 mm    |
| Largeur    | 170,50 mm |
| Profondeur | 91 mm     |

##### Couvercle, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

##### Dimensions

|                    |   |
|--------------------|---|
| Largeur en modules | 8 |
|--------------------|---|

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
|--------------------------------|-----|

##### Matière

|          |                  |
|----------|------------------|
| Matériau | Polystyrène (PS) |
| Code RAL | 9010             |
| Couleur  | Blanc pur        |

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

##### Matière

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Non |
|---------------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Classe de protection      | Classe II              |
| Résistance aux chocs IK   | IK07                   |
| Classe de protection (IP) | IP40                   |
| Type de verrouillage      | Loquet<br>Sans serrure |
| Test au fil incandescent  | 650 °C                 |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|