



13671606

## Enjoliveur pour variateur rotatif anthracite IP44

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Bouton poussoir/rotatif |
|---------------------------|-------------------------|

#### Matières

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Couleur                | Anthracite      |
| Code RAL               | 7016            |
| Finition de la surface | Mat             |
| Matière                | Thermoplastique |
| Traitement             | Non traité      |

#### Dimensions

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Hauteur           | 56 mm    |
| Largeur           | 56 mm    |
| Profondeur        | 16,30 mm |
| Diamètre de l'axe | 4 mm     |

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Équipement

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | No |
|---------------------------------------|----|

#### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Textes

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Impression          | Enjoliveur sans inscription             |
| Mode d'installation | Enjoliveur pour fixation par enclipsage |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |