



WS100V



Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, zelená

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Zelená

Kód RAL 6029

Povrchová úprava Matná

Materiál Polycarbonat (PC)

Rozměry

Výška 45 mm

Šířka 45 mm

Hloubka 22,80 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 40 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou
Montáž na omítku

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Francouzská norma NF

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním světlem Ne

Kapacita

Počet modulů 2

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP2X

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Žádný kryt

Ochrana Bez ochrany