



SRA00505

Transformador de intensidad 50/5A

Características técnicas

Funciones

Clase de precisión

1

Potencia

Potencia

1,50 VA

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal

0,50 W

Dimensiones

Diámetro de la abertura

20 mm

Altura

78 mm

Anchura

60 mm

Profundidad

30 mm

Altura de la abertura

20 mm

Anchura de la abertura

20 mm

Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui

3000 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-40 - 40 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-40 - 40 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible

1.5 - 6 mm²

Sección transversal de conductor rígido

1.5 - 6 mm²

Seguridad

Índice de protección IP

IP10

Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria

50 A

Máx. intensidad del secundario

5 A

Instalación, montaje

Montaje en

Perfil DIN
Placa de fijación

Sostenibilidad

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí