



SRA00505

Transf. de intensidade 50/5 - BG 213

Características técnicas

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Potência

Potência	1,50 VA
Potência total dissipada em IN	0,50 W

Dimensões

Diâmetro da abertura	20 mm
Altura	78 mm
Largura	60 mm
Profundidade	30 mm
Altura da abertura	20 mm
Largura da abertura	20 mm

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	3000 V
---------------------------------	--------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 40 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 6 mm ²

Segurança

Índice de proteção IP	IP10
-----------------------	------

Corrente elétrica

Intensidade máx. no primário	50 A
Intensidade máx. de secundário	5 A

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN Platine de fixação
----------	---------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim